



Keičiama frezavimo plokštelė RDHX 1003 MOEN, kopijavimo ir plokštumų frezoms, HBM025



Užsakymo data

Užsakymo numeris	212257 UNI
GTIN	4069515014892
Produktų klasė	22A

Aprašymas

Modelis:

Visos keičiamos plokštelės gali būti naudojamos tiek su 0° neigiamais, tiek su 7° teigiamais laikikliais.

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 2$ mm.

Techninis aprašymas

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	RDMX 1003 MOEN
Tipas	UNI
Ašmenys	HM
Rūšis	HBM025
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	260 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	240 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	220 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	150 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka	120 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	220 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	180 m/min	M
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		