

**Garant****Ištekinimo plokštelių laikiklis HSS, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydžiai: 12/06mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260022 12/06
GTIN	4045197652034
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 0602..
Mažiausias pragręžimo Ø D <sub>min</sub>	14 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Plokštelės dydis	6 mm
Iškyšos ilgis L <sub>1</sub>	60 mm
Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>	7 mm
Laikiklio ISO kodas	AH12M SCLCR/L06
Bendras ilgis L	150 mm
Užspaudimo ilgis L <sub>2</sub>	11 mm
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Koto Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	5×D
Ašmenys	HSS
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekimas, vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

---

## Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 7	269028 7
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500