



Ištekinimo plokštelių laikiklis, plieninis, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydžiai: 10/06mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	260028 10/06
GTIN	4960664541157
Produktų klasė	25U

Aprašymas

Modelis:

Specialios formos drožlių grioveliu geriau pasišalina drožlės, mažesnė vibracija, stabilesnis pjovimas.

Vidinis aušinimas: taip

Koto Ø D_s : 10 mm

ISO kodų laikiklis: A10L SCLCR/L06

Reguliuojamas kampas κ : 95 laipsniai
tinkamos keičiamosios plokštelės: CC.. 0602..

Mažiausias pragręžimo Ø D_{min} : 12 mm

Darbinės dalies ilgis L_3 : 6 mm

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis L_3	6 mm
Keičiamųjų plokštelių varžtas	269022 2
tinkamos keičiamosios plokštelės	CC.. 0602..
ISO kodų laikiklis	A10L SCLCR/L06
Mažiausias pragręžimo Ø D_{min}	12 mm
Plokštelės dydis	6 mm
Bendras ilgis L	140 mm
Užspaudimo ilgis L_2	9 mm
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai

Koto $\varnothing D_s$	10 mm
Paskirtis	dešininis
Ištekimo gylis iki	5×D
Norma	DIN 8024
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekimas, vidinis
Produkto rūšis	Ištekimo laikiklis

Priedai

Užveržimo varžtas	269405
Užveržimo varžtas Tipas 2	269022 2
Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659906 500
Precizinis antgalis Torx® varžtams, kotas E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8