

Garant**Ištekinimo plokštelių laikiklis HSS, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydžiai: 16/09mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260022 16/09
GTIN	4045197652058
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Plokštelės dydis	9 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 8
Laikiklio ISO kodas	AH16Q SCLCR/L09
Darbinės dalies ilgis L ₃	11 mm
Iškyšos ilgis L ₁	80 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 09T3..
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	18 mm
Bendras ilgis L	180 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	15 mm
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Koto Ø D _s	16 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	5×D
Ašmenys	HSS
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekinimas, vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 8	269028 8
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500