



Plieninis ištekimo plokštelių laikiklis A... SCLCR 95°, keičiamoms plokštelėms CC., dešininis



Užsakymo data

Užsakymo numeris	260028 20/09
GTIN	4960664541218
Produktų klasė	25U

Aprašymas

Modelis:

Specialios formos drožlių grioveliu geriau pasišalina drožlės, mažesnė vibracija, stabilesnis pjovimas.

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 09T3..
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{min}$	22 mm
Darbinės dalies ilgis L_3	11 mm
Keičiamųjų plokštelių varžtas	269022 3
Laikiklio ISO kodas	A20R SCLCR/L09
Plokštelės dydis	9 mm
Bendras ilgis L	200 mm
Užspaudimo ilgis L_2	19 mm
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Koto $\varnothing D_s$	20 mm
Paskirtis	dešininis
Ištekimo gylis iki	5xD
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas, vidinis

Produkto rūšis

Ištekimo laikiklis

Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/260028-20/09>