

## Garant

### Ištekinimo laikiklis su keičiama plokšte QuickTurn, dešininis, Koto / plokštelių dydis: 25/15mm



#### Užsakymo data

Užsakymo numeris	250606 25/15
GTIN	
Produktų klasė	21U

#### Aprašymas

##### Privalumai:

Keičiamų plokštelių keitimas be įrankių. **Mygtuko paspaudimu atlaisvinkite fiksatorių – pakeiskite plokštelę – prispauskite spaustuką.** Paprastai ir patogiai sutrumpinamas pasiruošimui skiriamas laikas. Užtikrinama tolygi fiksavimo jėga, tikslus tvirtinimas, nereikia techninės priežiūros.

#### Techninis aprašymas

Koto dydis	25 mm
Darbinės dalies ilgis L <sub>4</sub>	32 mm
Laikiklio ISO kodas	DDJNR/L 2525M15
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	46 mm
Spaustukas	259038 7
Plokštelės dydis	15 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	DN.. 1506..
Atraminė plokštelė	259031 29
Varžtas atraminei plokštei	259025 4
Bendras ilgis L	150 mm
Serija	QuickTurn

Paskirtis	dešininis
Norma	DIN ISO 5610
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

## Priedai

Spaustukas Tipas 6	259038 6
Atraminė plokštelė Tipas 29	259031 29
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659906 500
Varžtas atraminei plokštei Tipas 4	259025 4
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Spaustukas Tipas 7	259038 7