

 **KOMET****KOMET® keičiama plokštelė, BK7710, Pavadinimas, tipas W80: 12-010****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	236608 12-010
GTIN	4047109187634
Produktų klasė	24R

**Aprašymas**

KOMET® keičiama plokštelė 12-010 Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas: SOGX 050204-01  
Pastūma f plienui < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,1 mm/aps,

**Techninis aprašymas**

Pavadinimas	12-010
Pastūma f plienui < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,1 mm/aps,
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SOGX 050204-01
Serija	KUB Pentron®
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Kietlydinys	BK7710
Tipas	Al
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Gręžimas

**Vartotojo duomenys**

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
Aliuminis, plastikai	tinka	500 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	280 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	220 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		