


KOMET® keičiama plokštelė, BK7710, Pavadinimas, tipas W80: 18-010

Užsakymo data

Užsakymo numeris	236608 18-010
GTIN	4047109180666
Produktų klasė	24R

Aprašymas

KOMET® keičiama plokštelė 18-010 Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas: SOGX 060206-01
 Pastūma f plienui < 900 N/mm²: 0,1 mm/aps,

Techninis aprašymas

Pavadinimas	18-010
Pastūma f plienui < 900 N/mm ²	0,1 mm/aps,
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SOGX 060206-01
Serija	KUB Pentron®
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Kietlydinys	BK7710
Tipas	Al
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Gręžimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	500 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	280 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	220 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		