

**KOMET® keičiama plokštelė, BK6115, Pavadinimas, tipas W80: 24-010****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	236607 24-010
GTIN	4047109181052
Produktų klasė	24R

Aprašymas**Pastaba:**

Nenaudoti ant vidinių pjovimo briaunų!

Tipas: Ketus (G)

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas: SOGX 080308-01

Pastūma f plienui < 900 N/mm²: 0,13 mm/aps,

Techninis aprašymas

Pavadinimas	24-010
Pastūma f plienui < 900 N/mm ²	0,13 mm/aps,
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SOGX 080308-01
Serija	KUB Pentron®
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Kietlydinys	BK6115
Tipas	Ketus (G)
Ašmenys	HM

Produkto rūšis

Gręžimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Ketus (G)	tinka	120 m/min	K
drėgnas, maks.	tinka		