

 KOMET**KOMET® keičiama plokštelė, BK8430, Pavadinimas, tipas W80: 18-030****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	236609 18-030
GTIN	4047109230170
Produktų klasė	24R

Aprašymas

KOMET® keičiama plokštelė 18-030 Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas: SOGX 060206-03
Pastūma f plienui < 900 N/mm²: 0,1 mm/aps,

Techninis aprašymas

Pavadinimas	18-030
Pastūma f plienui < 900 N/mm ²	0,1 mm/aps,
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SOGX 060206-03
Serija	KUB Pentron®
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Kietlydinys	BK8430
Tipas	Uni
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Gręžimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka	400 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	250 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	200 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	260 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	240 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	220 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	180 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	160 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	150 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	150 m/min	M
Ketus (G)	ribotai tinka	140 m/min	K
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		