

**Garant**
**Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, dešininis, Koto  $\varnothing$  / plokštelių dydžiai: 32/12mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260032 32/12
GTIN	4045197652287
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Darbinės dalies ilgis $L_3$	22 mm
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	40 mm
Laikiklio ISO kodas	A32S SCLCR/L12
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 1204..
Plokštelės dydis	12 mm
Atraminės plokštelės varžtas	269013 5
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 20
Atraminė plokštelė	269005 6
Bendras ilgis L	250 mm
Užspaudimo ilgis $L_2$	31 mm
Reguliuojamas kampas $\kappa$	95 laipsniai
Koto $\varnothing D_s$	32 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	3xD
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

## Priedai

Varžtas atraminei plokštelei Tipas 5	269013 5
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 20	269028 20
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Atraminė plokštelė Tipas 6	269005 6
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500