

Garant**Tekinimo laikiklis su keičiama plokštele, kairinis, Koto / plokštelių dydis: 20/11 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250611 20/11
GTIN	4045197650542
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Spyruoklių rinkinys	259044 4
Plokštelės dydis	11 mm
Spyruoklinių kaiščių rinkinys	259047 3
Galvutės ilgis L ₁	28 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	DN.. 1104..
Laikiklio ISO kodas	PDJNR/L 2020K11
Atraminė plokštelė	259031 7
Koto dydis	20 mm
Svirtis	259015 7
Darbinės dalies ilgis L ₄	25 mm
Svirties varžtas	259018 6
Bendras ilgis L	125 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne

Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Spyruoklių kaiščių rinkinys 10 vnt. Tipas 3	259047 3
Svirtis Tipas 7	259015 7
Svirties varžtas Tipas 6	259018 6
Spyruoklių rinkinys 10 vnt. Tipas 4	259044 4
Precizinis antgalis šešiabriauniams varžtams, 1/4 colio E 6,3 Šešiabriaunis 2,5 mm	674242 2,5
Atraminė plokštelė Tipas 7	259031 7
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500