



Ištekinimo plokštelių laikiklis, plieninis, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydžiai: 25/09mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	260029 25/09
GTIN	4960664541249
Produktų klasė	25U

Aprašymas

Modelis:

Specialios formos drožlių griovelis geriau pasišalina drožlės, mažesnė vibracija, stabilesnis pjovimas.

Vidinis aušinimas: taip

Koto Ø D_s : 25 mm

ISO kodų laikiklis: A25S SCLCR/L09

Reguliuojamas kampas κ : 95 laipsniai
tinkamos keičiamosios plokštelės: CC.. 09T3..

Mažiausias pragręžimo Ø D_{min} : 27 mm

Darbinės dalies ilgis L_3 : 13,5 mm

Techninis aprašymas

Plokštelės dydis	9 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D_{min}	27 mm
tinkamos keičiamosios plokštelės	CC.. 09T3..
ISO kodų laikiklis	A25S SCLCR/L09
Darbinės dalies ilgis L_3	13,5 mm
Keičiamųjų plokštelių varžtas	269022 3
Bendras ilgis L	250 mm
Užspaudimo ilgis L_2	24 mm
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai

Koto Ø D _s	25 mm
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	5×D
Norma	DIN 8024
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	lšilginis tekinimas, vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, kotas E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Dinamometriniis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659906 500
Užveržimo varžtas Tipas 3	269022 3
Užveržimo varžtas	269406