

**Garant****Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydis:  
40/15mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250627 40/15
GTIN	4045197650658
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Tinkamos keičiamos plokštelės	DN.. 1506..
Atraminė plokštelė	259031 28
Spyruoklinių kaiščių rinkinys	259047 2
Mažiausias pragręžimo Ø D <sub>min</sub>	50 mm
Plokštelės dydis	15 mm
Laikiklio ISO kodas	A40T PDUNR/L15
Spyruoklių rinkinys	259044 2
Svirties varžtas	259018 7
Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>	27 mm
Svirtis	259015 8
Bendras ilgis L	300 mm
Užspaudimo ilgis L <sub>2</sub>	38,5 mm
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Koto Ø D <sub>s</sub>	40 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	kairinis

Ištekinimo gylis iki	3xD
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

## Priedai

Spyruoklių rinkinys 10 vnt. Tipas 2	259044 2
Svirtis Tipas 8	259015 8
Svirties varžtas Tipas 7	259018 7
Precizinis antgalis šešiabriauniams varžtams, 1/4 colio E 6,3 Šešiabriaunis 3 mm	674242 3
Spyruoklių kaiščių rinkinys 10 vnt. Tipas 2	259047 2
Atraminė plokštelė Tipas 28	259031 28
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500