


Garant

**Plokštelės laikiklis, išgaubtas galiniams grioveliams, dešininis, Ø ribos, įpjova
D1 / D2: 51/67mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273812 51/67
GTIN	4045197576866
Produktų klasė	21W

Aprašymas**Modelis:**

Labai tvirta ir tiksli jungtis, nes kontaktinė plokštuma tarp plokštelės laikiklio ir gnybtinio laikiklio dantyta.

Paskirtis:

Naudojami su laikikliais nuo Nr. 273800 iki 273811.

Atsarginė dalis:

Užveržimo varžtas Nr. 279815 9.

Dėmesio:

Be tvirtinimo varžtų (yra komplekte kartu su laikikliu).

Pastaba:

D_1 = minimalus Ø skirtas 1-am grioveliui / D_2 = maksimalus Ø skirtas 1-am grioveliui.

Pirminiam įpjovimui rekomenduojame sumažinti pjovimo režimus nuo 30 – 50 %.

Įpjovos plotis w : 2 mm

maksimalus pjūvio gylis $t_{maks.}$: 13 mm

Techninis aprašymas

maksimalus 1-as įdubimo $\varnothing D_2$	67 mm
maksimalus pjūvio gylis $t_{\text{maks.}}$	13 mm
minimalus 1-as įdubimo $\varnothing D_1$	51 mm
Paskirtis	dešininis
Įpjovos plotis w	2 mm
Produkto rūšis	Ašmenų laikiklis

Priedai

Fiksavimo varžtas Tipas 9	279815 9
Fiksavimo varžtas	279910