

Garant

Ištekinimo plokštelės laikiklis, dešininis, Ø DS: 25mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 273810 25 |
| GTIN | 4045197500021 |
| Produktų klasė | 21W |

Aprašymas

Modelis:

- **Labai tvirta ir tiksli jungtis, nes kontaktinė plokštuma tarp plokštelės laikiklio ir gnybtinio laikiklio dantys.**
- **Siekiant užtikrinti optimalią jungtį, maksimalus tvirtinimo varžto prisukimo momentas įspaus ant koto.**
- **Tiksli padėtis ir didžiausias pasipriešinimas ašinėms ir radialinėms pjovimo jėgoms.**

Tinka:

Plokštelės laikikliai Nr. 273812; 273815; 273817; 273826.

Tiekimo sudėtis:

Su montažiniais varžtais.

Pastaba:

Plokštelių laikiklius prašome užsakyti atskirai.

Koto Ø D_s: 25 mm

Darbinės dalies ilgis L₃: 15 mm

Galvutės ilgis L₁: 38 mm

Bendras ilgis L: 213 mm

Varžtas: 279815 9 (TX25; 6 Nm)

Techninis aprašymas

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Galvutės ilgis L ₁ | 38 mm |
| Darbinės dalies ilgis L ₃ | 15 mm |
| Varžtas | 279815 9 (TX25; 6 Nm) |
| Bendras ilgis L | 213 mm |
| Koto Ø D _s | 25 mm |

| | |
|----------------|----------------------|
| Paskirtis | dešininis |
| Produkto rūšis | Ištekinimo laikiklis |

Priedai

| | |
|--|-------------|
| Precizinis antgalis Torx® varžtams, kotas E 6,3 Torx® profilis TX25 | 674248 TX25 |
| Fiksavimo varžtas Tipas 9 | 279815 9 |
| Fiksavimo varžtas | 279910 |
| 8 mm geležtė su magnetu su 1/4 colio antgalių laikikliu Visas ilgis 50 mm | 659874 50 |
| Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm | 659906 1600 |