

**Garant**
**Ištekimo plokštelės laikiklis HSS, kairinis, Darbinės dalies ilgis / plokštelių dydis: 50/S4mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	268706 50/S4
GTIN	4045197591968
Produktų klasė	21V

**Techninis aprašymas**

Laikiklio ISO kodas	AH06X SCLDR/LS4
Plokštelės dydis	4 mm
Darbinės dalies ilgis $L_3$	3,5 mm
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{min}$	6,92 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 10
Tinkamos keičiamos plokštelės	CDCT S4010.
Bendras ilgis L	75 mm
Užspaudimo ilgis $L_2$	5,54 mm
Reguliuojamas kampas $\kappa$	95 laipsniai
Koto $\varnothing D_s$	6 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Ištekimo gylis iki	5xD
Ašmenys	HSS
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	lšilginis tekinimas, vidinis

Produkto rūšis

Ištekinimo laikiklis

**Priedai**Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®  
profilis TX6

674248 TX6

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 10

269028 10

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių  
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 200 cNm

659957 200