

Garant**WCHX 130508, Tipas: ALU**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	268496 ALU
GTIN	4045197471000
Produktų klasė	21K

Aprašymas

Tinka:

Grąžtai Nr. 268463 – 268468, dydis 26.

tinka įrankiui, kurio $\varnothing D_c$: 26 mm

Kietlydinys: HU70AL

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 300 - 600 m/minPjovimo greitis v_c papildomam naudojimui: 180 m/min

Techninis aprašymas

Tipas	ALU
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	300 - 600 m/min
Pagrindinis naudojimas	N
Papildomas naudojimas	K
Kampo spindulys	0,2 mm
Pjovimo greitis v_c papildomam naudojimui	180 m/min
Kietlydinys	HU70AL
Ašmenys	HM

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WCHX 130508
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
tinka įrankiui, kurio $\varnothing D_c$	26 mm
Produkto rūšis	keičiamos plokštelės tekinimui