

**Garant**
**MicroClamp cilindrinis, L = 160, Tipas: 0,2-3**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	302408 0,2-3
GTIN	4045197556844
Produktų klasė	31H

**Aprašymas**
**Modelis:**

- **Dešininei ir kairinei sukimosi kryptims.**
- **Radialinis mušimas  $\leq 0,005$  mm.**
- **Perduodamas sukimo momentas 7 Nm.**
- **Leistinas sūkių skaičius 60000 1/min.**
- **Užveržimas iš šono.**
- **Leistinas užveržimo momentas 2 Nm.**
- **Užveržimo ribos 0,2–3,4 mm.**

**Tiekimo sudėtis:**

Kartu su užveržimo raktu.

Pjovimo technika: HSC

Koto tolerancija: h6

Koto  $\varnothing$  d: 16 mm

Užveržimo ribos  $\varnothing D_1$ : 0,2 - 3,4 mm

Išorinis  $\varnothing D$ : 19 mm

$\varnothing D_2$ : 12 mm

Atsarginis užveržimo raktas: 627425 2

**Techninis aprašymas**

Atsarginis užveržimo raktas	627425 2
Koto $\varnothing$ d	16 mm
Užveržimo ribos $\varnothing D_1$	0,2 - 3,4 mm
$\varnothing D_2$	12 mm
Išorinis $\varnothing D$	19 mm

Koto tolerancija	h6
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 18000 min <sup>-1</sup>
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Mikrogręžimo griebtuvas