

**Garant****gręžimo patronas MicroClamp cilindrinis, L = 100, Tipas: 0,2-3****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	302407 0,2-3
GTIN	4045197556837
Produktų klasė	31H

**Aprašymas****Modelis:**

- Dešininei ir kairinei sukimosi kryptims.
- Radialinis mušimas  $\leq 0,005$  mm.
- Perduodamas sukimo momentas 7 Nm.
- Leistinas sūkių skaičius 60000 1/min.
- Užveržimas iš šono.
- Leistinas užveržimo momentas 2 Nm.
- Užveržimo ribos 0,2 - 3,4 mm.

**Tiekimo sudėtis:**

Su užveržimo raktu su skersine rankena dyd. 2.

**Techninis aprašymas**

$\varnothing D_2$	12 mm
Užveržimo ribos $\varnothing D_1$	0,2 - 3,4 mm
Koto $\varnothing d$	16 mm
Išorinis $\varnothing D$	19 mm
Koto tolerancija	h6
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 18000 min <sup>-1</sup>
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Mikrogręžimo griebtuvas

