

## Kreipiančioji įvorė kiaurymei H7, įvorės Ø: 50D1mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	290415 50D1
GTIN	2050001674227
Produktų klasė	29J

### Aprašymas

**Modelis:**

Be stebulės.

**Paskirtis:**

**Smūginius trauktuvus, pažymėtus raide A, ir kreipiančiąsias įvoves, pažymėtas taip pat raide A, reikia naudoti kartu.**

Tas pats galioja ir kitiems analogiškiems žymėjimams. Kad pratrauktuvą būtų galima nukreipti aukštyn ir kad jis lengvai išeitų apačioje, kreipiančioji įvorė su ruošiniu turi būti ant preso plokštės.

**Pastaba:**

Kiti dydžiai – pagal užklausimą.

### Techninis aprašymas

Ilgis	125 mm
Griovelio plotis	14,39 mm
Įvorės Ø	50 mm
Produkto rūšis	Pratrauktuvai

