

**Vidinio tekinimo peilis dešininis panašus į DIN 4954, HSS E, Koto Ø: 10mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	296400 10
GTIN	4069515024686
Produktų klasė	22E

Aprašymas**Modelis:**

Visų dydžių peiliai **suvirinti**.

Paskirtis:

Universaliam naudojimui, darbui vidutiniais pjovimo greičiais.

HSS/E – visomis tekinimo staklėmis gaminant pagal specialų užsakymą arba serijiniu būdu. Šie tekinimo peiliai labai gerai pjauna ir ne taip paprastai lūžta, net ir kai drožlės yra giliai, pjaunama netolygiai arba ruošinys yra labai atsparus tempimui.

Techninis aprašymas

Koto Ø	10 mm
kiaurymėms, kurių Ø nuo	20 mm
Bendras ilgis	160 mm
Ašmenys	HSS E
Produkto rūšis	Tekinimo peilis