

Garant**Master Mute ištekimo laikiklis A.. STFCL 90°, keičiamoms pjovimo plokštelėms TC., kairėje****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	265025 10/09
GTIN	4069515024884
Produktų klasė	29E

Aprašymas**Modelis:**

Apvalus velenas be užspaudimo paviršiaus. Karbidu sutvirtintas velenas.

Pastaba:

Galima sumažinti gręžimo strypą iki L_{min} ilgio. Naudoti **tik su vidiniu aušinimu** (atsparumas temperatūrai iki 100° C).

Techninis aprašymas

Laikiklio ISO kodas	A10X STFCL/L09
Tinkamos keičiamos plokštelės	TC.. 0902..
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
Iškyšos ilgis L_1	88 mm
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{min}$	13 mm
Koto $\varnothing D_s$	10 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Bendras ilgis L	161 mm
Serija	Master Mute
Darbinės dalies ilgis L_3	6,8 mm
Plokštelės dydis	9 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 39

Prijungimo sriegis	M9×0,5
Paskirtis	kairinis
Koto forma	Plienas
Virpesiai	slopinantis
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekimas vidinis
Paskirtis	Apdaila
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/265025-10/09>