


ER cangė sriegikliui su tarpine, ER 25, Nominalusis užveržimo Ø d: 4,5mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	309421 4,5
GTIN	4069515025850
Produktų klasė	32Z

Aprašymas
Modelis:

Su sandarinimo kamščiu vidiniam aušinimui (iki 70 bar!).

Su vidiniu kvadratu patikimam sriegiklio tvirtinimui.

Tinka:

Visoms standartinėms ER įspraustinėms, FAHRION užspaudimo įvorėms, taip pat ir precizinėms ER įspraustinėms Centro P.

Pastaba:

HOLEX® ER cangės nesuderinamos su Centro-P ir HiRunER griebtuvais.

Techninis aprašymas

Nominalus užveržimo Ø d	4,5 mm
Laikiklis	ER 25
Norma	ISO 15488-A
Radialinio mušimo tikslumas	≤10 µm
Tipas	4282 E
Išorinis Ø D	25,7 mm
Bendras ilgis L	34 mm

Produkto rūšis

Spyruoklinė įvorė