



ER cangė sriegikliui su tarpine, ER 32, Nominalusis užveržimo Ø d: 14mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	309427 14
GTIN	4069515026031
Produktų klasė	32Z

Aprašymas

Modelis:

Su sandarinimo kamščiu vidiniam aušinimui (iki 70 bar!).

Su vidiniu kvadratu patikimam sriegiklio tvirtinimui.

Tinka:

Visoms standartinėms ER įspraustinėms, FAHRION užspaudimo įvorėms, taip pat ir precizinėms ER įspraustinėms Centro P.

Pastaba:

HOLEX® ER cangės nesuderinamos su Centro-P ir HiRunER griebtuvais.

Techninis aprašymas

Nominalus užveržimo Ø d	14 mm
Laikiklis	ER 32
Norma	ISO 15488-A
Radialinio mušimo tikslumas	≤10 µm
Tipas	4537 E
Išorinis Ø D	32,7 mm
Bendras ilgis L	40 mm

Produkto rūšis

Spyruoklinė įvorė