

**Kilpinis veržliaraktis, itin ilgas modelis, Rakto dydis: 19mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	614780 19
GTIN	4069515026147
Produktų klasė	62A

**Aprašymas****Modelis:**

Kilpos pusė 15° palenкта. Patogi ergonomiška rankena. Ypač ilga rankena, kad būtų galima pasiekti giliai esančias detales. Puikiai tinka labai tvirtoms varžtinėms jungtims, kai reikia didelio sukimo momento.

**Apdirbama medžiaga:**

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

**Techninis aprašymas**

maksimalus kilpos aukštis $h_{2\text{maks.}}$	14,2 mm
Rakto ilgis L	310 mm
Rakto dydis	19 mm
maksimalus žiočių aukštis $h_1$	9,5 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Žiedo padėtis	15 laipsniai
Gamintojo metodas	kaldintas štampuojant
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	chromuoti
Produkto rūšis	Veržliarakčiai