

**Kilpinis veržliaraktis, itin ilgas modelis, Rakto dydis: 10mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	614780 10
GTIN	4069515026079
Produktų klasė	62A

Aprašymas**Modelis:**

Kilpos pusė 15° palenкта. Patogi ergonomiška rankena. Ypač ilga rankena, kad būtų galima pasiekti giliai esančias detales. Puikiai tinka labai tvirtoms varžtinėms jungtims, kai reikia didelio sukimo momento.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Techninis aprašymas

Rakto dydis	10 mm
maksimalus žiočių aukštis h1	5 mm
Rakto ilgis L	190 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
maksimalus kilpos aukštis h ₂ maks.	8,5 mm
Žiedo padėtis	15 laipsniai
Gamintojo metodas	kaldintas štapuojant
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	chromuoti
Produkto rūšis	Veržliarakčiai