

**Kilpinis veržliaraktis, itin ilgas modelis, Rakto dydis: 24mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	614780 24
GTIN	4069515026161
Produktų klasė	62A

**Aprašymas****Modelis:**

Kilpos pusė 15° palenкта. Patogi ergonomiška rankena. Ypač ilga rankena, kad būtų galima pasiekti giliai esančias detales. Puikiai tinka labai tvirtoms varžtinėms jungtims, kai reikia didelio sukimo momento.

**Apdirbama medžiaga:**

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

**Techninis aprašymas**

maksimalus žiočių aukštis h1	12 mm
Rakto ilgis L	400 mm
Rakto dydis	24 mm
maksimalus kilpos aukštis h <sub>2 maks.</sub>	18,2 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Žiedo padėtis	15 laipsniai
Gamintojo metodas	kaldintas štampuojant
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	chromuoti
Produkto rūšis	Veržliarakčiai