

**Garant****GARANT Master Mute ištekimo įrankio laikiklis PSC slopina vibracijas, PSC 50, Koto Ø / naudingasis ilgis L1: 16/64mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 265063 16/64  |
| GTIN             | 4069515026628 |
| Produktų klasė   | 29E           |

**Aprašymas****Modelis:****Su moduline sąsaja, tinkama kitų gamintojų sistemoms (pvz., Iscar).**

Koto konstrukcija Ø 50 mm ir Ø 60 mm dešinės pusės. Kairės pusės tiekiami pagal papildomą užsakymą.

**Tinka:**

GARANT Master Mute pjovimo galvutė Nr. 265100 – 265377.

**Pastaba:**Naudingasis ilgis pailgėja iki atitinkamos keičiamos pjovimo galvutės ilgio L. Naudoti **tik su vidiniu aušinimu** (atsparumas temperatūrai iki 100° C).**Techninis aprašymas**

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Koto Ø                           | 16 mm                  |
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo  | 99 mm                  |
| Montavimo varžtų rinkinys        | 269026 1               |
| Naudingasis ilgis L <sub>1</sub> | 64 mm                  |
| Serija                           | Master Mute            |
| Aušinimo kanalų kiekis           | 3                      |
| Laikiklis                        | PSC 50                 |
| Virpesiai                        | slopinantis vibracijas |

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Laikiklio norma   | ISO 26623-1       |
| Laikiklio norma   | ISO 12164-3       |
| Vidinis aušinimas | taip              |
| Produkto rūšis    | Bazinis laikiklis |