

Kreipiančioji įvorė kiaurymei H7, įvorės Ø: 17B1mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	290415 17B1
GTIN	2050001096487
Produktų klasė	29J

Aprašymas**Modelis:**

Su stebule.

Paskirtis:

Smūginius trauktuvus, pažymėtus raide A, ir kreipiančiąsias įvoves, pažymėtas taip pat raide A, reikia naudoti kartu.

Tas pats galioja ir kitiems analogiškiems žymėjimams. Kad pratrauktuvą būtų galima nukreipti aukštyn ir kad jis lengvai išeitų apačioje, kreipiančioji įvorė su ruošiniu turi būti ant preso plokštės.

Pastaba:

Kiti dydžiai – pagal užklausimą.

Techninis aprašymas

Įvorės Ø	17 mm
Ilgis	43 mm
Griovelio plotis	6,46 mm
Produkto rūšis	Pratrauktuvai

