

Kreipiančioji įvorė kiaurymei H7, įvorės Ø: 6Amm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	290415 6A
GTIN	2050001096203
Produktų klasė	29J

Aprašymas

Modelis:

Su stebule.

Paskirtis:

Smūginius trauktuvus, pažymėtus raide A, ir kreipiančiąsias įvoves, pažymėtas taip pat raide A, reikia naudoti kartu.

Tas pats galioja ir kitiems analogiškiems žymėjimams. Kad pratrauktuvą būtų galima nukreipti aukštyn ir kad jis lengvai išeitų apačioje, kreipiančioji įvorė su ruošiniu turi būti ant preso plokštės.

Pastaba:

Kiti dydžiai – pagal užklausimą.

Techninis aprašymas

Ilgis	32 mm
Įvorės Ø	6 mm
Griovelio plotis	3,25 mm
Produkto rūšis	Pratrauktuvai

