

Kreipiančioji įvorė kiaurymei H7, įvorės Ø: 8Amm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	290415 8A
GTIN	2050001096210
Produktų klasė	29J

Aprašymas

Modelis:

Su stebule.

Paskirtis:

Smūginius trauktuvus, pažymėtus raide A, ir kreipiančiąsias įvoves, pažymėtas taip pat raide A, reikia naudoti kartu.

Tas pats galioja ir kitiems analogiškiems žymėjimams. Kad pratrauktuvą būtų galima nukreipti aukštyn ir kad jis lengvai išeitų apačioje, kreipiančioji įvorė su ruošiniu turi būti ant preso plokštės.

Pastaba:

Kiti dydžiai – pagal užklausimą.

Techninis aprašymas

Ilgis	32 mm
Įvorės Ø	8 mm
Griovelio plotis	3,25 mm
Produkto rūšis	Pratrauktuvai

