

## Kreipiančioji įvorė kiaurymei H7, įvorės Ø: 22C1mm



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 290415 22C1   |
| GTIN             | 2050001096333 |
| Produktų klasė   | 29J           |

### Aprašymas

**Modelis:**

Be stebulės.

**Paskirtis:**

**Smūginius trauktuvus, pažymėtus raide A, ir kreipiančiąsias įvoves, pažymėtas taip pat raide A, reikia naudoti kartu.**

Tas pats galioja ir kitiems analogiškiems žymėjimams. Kad pratrauktuvą būtų galima nukreipti aukštyn ir kad jis lengvai išeitų apačioje, kreipiančioji įvorė su ruošiniu turi būti ant preso plokštės.

**Pastaba:**

Kiti dydžiai – pagal užklausimą.

### Techninis aprašymas

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Įvorės Ø         | 22 mm         |
| Griovelio plotis | 9,63 mm       |
| Ilgis            | 64 mm         |
| Produkto rūšis   | Pratrauktuvai |

