

Kreipiančioji įvorė kiaurymei H7, įvorės Ø: 11B1mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	290415 11B1
GTIN	2050001096241
Produktų klasė	29J

Aprašymas

Modelis:

Su stebule.

Paskirtis:

Smūginius trauktuvus, pažymėtus raide A, ir kreipiančiąsias įvoves, pažymėtas taip pat raide A, reikia naudoti kartu.

Tas pats galioja ir kitiems analogiškiems žymėjimams. Kad pratrauktuvą būtų galima nukreipti aukštyn ir kad jis lengvai išeitų apačioje, kreipiančioji įvorė su ruošiniu turi būti ant preso plokštės.

Pastaba:

Kiti dydžiai – pagal užklausimą.

Techninis aprašymas

Ilgis	43 mm
Griovelio plotis	6,46 mm
Įvorės Ø	11 mm
Produkto rūšis	Pratrauktuvai

