



Dinamometrinis raktas su perjungiamo terškė Torque Lock funkcija, Tipas: 25-1/4



Užsakymo data

Užsakymo numeris	656200 25-1/4
GTIN	4013288235510
Produktų klasė	63F

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas, viena ranka valdomas dinamometrinis raktas (kvadratinė pavara 1/2 colio) su ergonomiška 2 komponentų rankena ir perjungiamo terškė su 45 dantimis. Lengvą iš anksto nustatytos reikšmės nustatymą ir fiksavimą užtikrina garsinis ir apčiuopiamas paspaudimas, kai skalės reikšmė pasiekia bei geras pagrindinės bei smulkiųjų skalių įskaitomumas. Aiškiai girdimas ir juntamas atlaisvinimo mechanizmas, kai pasiekia nustatyta sukimo momento vertė. Dešiniui priveržimui. **Matavimo vienetas: Nm, lbfft.**

Privalumai:

Torque Lock funkcija: Sukimo momento funkciją galima išjungti – todėl įrankis gali būti naudojamas kaip standartinė terškė sukant ir atsukant varžtus, taip pat nustatyto posūkio kampo programoms.

Funkcija:

Raktas atsilaisvina duodamas signalą (aiškiai girdimą ir juntamą) ir jį iš karto galima naudoti vėl.

Standartas:

Sertifikuota pagal DIN EN ISO 6789.

Tikslumas:

Nuo rodomos vertės **tik veržiant į dešinę: ±4 %.**

Įėjimo režimai:

Brėžinio ir formulės legenda:

l_1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio

l_2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo

l_3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį

l_4 = įėjimo įrankio matmuo

L = bendras įrankio ilgis

T_1 = nustatomas sukimo momentas

T_2 = nurodytas sukimo momentas

Techninis aprašymas

Užveržimo momento matavimo tikslumas	±4 %
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Atlaisvinimo principas	greitas mechaninis atlaisvinimas
Indikatorius	analoginis
Suveikimo signalas	akustinis
Suveikimo signalas	jutiklinis
Priveržimo kryptis	Dešininis priveržimas
maksimalus sukimo momentas	25 Nm
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Padalos vertė, pasirenkama	Nm
Padalos vertė, pasirenkama	lbfft
Feedback	akustinis signalas
Atlaisvinimo vertės nustatymas	su nustatymo skale
Duomenys protokoluojami	ne
Svoris	554 g
Kalibravimas	O1
Skalės padalijimas, 1 padala =	0,1 Nm
Norma	DIN EN ISO 6789
Matavimo prietaisai	mechaninis
Bendras ilgis L	300 mm
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	reguliuojama
Sūkių momento ribos	2,5 - 25 Nm
Prijungimo forma	Varomasis kvadratas (terkšlei)
Pavaros keturbriaunis	1/4 in
Užlenkimo funkcija	ne
Slipper funkcija	ne
QuickRelease / greitojo keitimo funkcija	ne

Kontrolinė rodyklė

ne

Produkto rūšis

Dinamometrinis raktas

Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/656200-25-1/4>
