



Dinamometrinis raktas su perjungiamo terklė Torque Lock funkcija, Tipas: 200-1/2



Užsakymo data

Užsakymo numeris	656200 200-1/2
GTIN	4013288235527
Produktų klasė	63F

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas, viena ranka valdomas dinamometrinis raktas (kvadratinė pavara 1/2 colio) su ergonomiška 2 komponentų rankena ir perjungiamo terklė su 45 dantimis. Lengvą iš anksto nustatytos reikšmės nustatymą ir fiksavimą užtikrina garsinis ir apčiuopiamas paspaudimas, kai skalės reikšmė pasiekama bei geras pagrindinės bei smulkiųjų skalių įskaitomumas. Aiškiai girdimas ir juntamas atlaisvinimo mechanizmas, kai pasiekama nustatyta sukimo momento vertė. Dešiniui priveržimui. **Matavimo vienetas: Nm, lbfft.**

Privalumai:

Torque Lock funkcija: Sukimo momento funkciją galima išjungti – todėl įrankis gali būti naudojamas kaip standartinė terklė sukant ir atsukant varžtus, taip pat nustatyto posūkio kampo programoms.

Funkcija:

Raktas atsilaisvina duodamas signalą (aiškiai girdimą ir juntamą) ir jį iš karto galima naudoti vėl.

Standartas:

Sertifikuota pagal DIN EN ISO 6789.

Tikslumas:

Nuo rodomos vertės **tik veržiant į dešinę: $\pm 3\%$.**

Įrengimo režimai:

Brėžinio ir formulės legenda:

l_1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio

l_2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo

l_3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį

l_4 = įrengimo įrankio matmuo

L = bendras įrankio ilgis

T_1 = nustatomas sukimo momentas

T_2 = nurodytas sukimo momentas

Techninis aprašymas

Suveikimo signalas	akustinis
Suveikimo signalas	jutiklinis
Skalės padalijimas, 1 padala =	1 Nm
Padalos vertė, pasirenkama	Nm
Padalos vertė, pasirenkama	lbfft
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	reguliuojama
Atlaisvinimo vertės nustatymas	su nustatymo skale
maksimalus sukimo momentas	200 Nm
Feedback	akustinis signalas
Duomenys protokoluojami	ne
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Priveržimo kryptis	Dešininis priveržimas
Indikatorius	analoginis
Prijungimo forma	Varomasis kvadratas (terkšlei)
Pavaros keturbriaunis	1/2 in
Svoris	1543 g
Norma	DIN EN ISO 6789
Kalibravimas	O1
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±3 %
Matavimo prietaisai	mechaninis
Atlaisvinimo principas	greitas mechaninis atlaisvinimas
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Sūkių momento ribos	40 - 200 Nm
Bendras ilgis L	510 mm
Užlenkimo funkcija	ne
Slipper funkcija	ne
QuickRelease / greitojo keitimo funkcija	ne
Kontrolinė rodyklė	ne

Produkto rūšis

Dinamometrinis raktas

Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/656200-200-1/2>
