

**Garant**

**Karštojo užspaudimo patrono ilgintuvas 4,5° be ilgio reguliavimo varžto, L = 160 mm, Ø d / Ø D1: 25/10mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	302410 25/10
GTIN	4045197435835
Produktų klasė	31A

**Aprašymas****Modelis:**

Su vidiniu aušinimo kanalu (IKZ).

**Be** ilgio reguliavimo varžto, **trumpas**.

**Paskirtis:**

Tinka tvirtinimui karštojo, hidraulinio užspaudimo patronuose ir ER įspraustinėse.

**Pastaba:**

Maksimalus leistinas sūkių skaičius 8000 min<sup>-1</sup>.

**Techninis aprašymas**

Kiaurymės Ø D <sub>1</sub>	10 mm
Ø D <sub>2</sub>	20 mm
Koto Ø d	25 mm
Bendras ilgis L	160 mm
Produkto pavadinimo požymis	L = 160 mm
Produkto rūšis	Ilgintuvas