



Balta plieninė ruletė rėme, Juostos ilgis: 100m



Užsakymo data

Užsakymo numeris	464500 100
GTIN	4007368004035
Produktų klasė	46M

Aprašymas

Modelis:

Korpusas: patvarus plastikinis korpusas su patogiu paimti Softfinish paviršiumi. Korpusas su fiksavimo vieta sukamajai rankenai ir ištraukiamam žiedui. Galima pritaikyti kairiarankiams.

Rėmas: lengvojo metalo rėmas su rite su rutuliniais guoliais ir keičiamos padėties sukamąja rankena.

Juosta: patentuota juostos pradžia, **Flextop lankstas**. Juostos apvalkalas iš skaidraus ir lankstaus plastiko apsaugo juostos pradžią nuo lūžinėjimo.

Balta plieninė ruletė. Grūdinta juosta, su fosfatine danga, saugančia nuo rūdžių bei nedylančia sintetinės dervos danga. Gerai įskaitoma. Su ištisine mm skale.

Dyd. 20 ir 30 tiesiame rėme, dyd. 50 / dyd. 100 V formos rėme.

Pastaba:

Kitų 100 m ilgio modelių arba modelių su colių padalomis arba su B / C tipo liniuotės pradžia reikia teirautis.

Techninis aprašymas

Juostos spalva	baltas
Juostos ilgis	100 m
visas ilgis	430 mm
Rėmo plotis	200 mm
Norma	EG II

Kapsulės aukštis	42 mm
Ruletės pradžios tipas	A
Juostos plotis	13 mm
Produkto rūšis	Ruletė / metras / liniuotė

Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/464500-100>