



Užtraukimo varžtas, užsandarintas Mori-Seiki, sandarus, Forma A, su kiauryme Ø 7 mm, tinka kūgiui: 40



Užsakymo data

Užsakymo numeris	308633 40
GTIN	4069515028790
Produktų klasė	32Z

Aprašymas

Aprašymas:

Įrankio laikiklis tvirtai užspaudžiamas suklyje naudojant užtraukimo varžtus. Įvairaus dizaino užtraukimo varžtai. Jie atspindi svarbų staklių ir įrankio ryšį. Reikalavimai užtraukimo varžtų tikslumui, tvirtumui ir patikimumui yra aukšti.

Paskirtis:

- Kūginėms įspraustinėms pagal DIN 69871 ir JIS B 6339 (MAS-BT).
- Skirta apdirbimo centrums (staklėms su automatiniu įrankio keitikliu).
- Skirta NC staklėms (staklėms be automatinio įrankio keitiklio).

Pastaba:

Užsandarintas - O žiedu.

Montuodami AB, įsitikinkite, kad priveržimo momentas yra teisingas.

ISO 7388-3 atitinka tarptautinį standartą DIN 69872.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	54 mm
L ₁	29 mm
Sriegis M	M16
Riebokšlio Ø D	23 mm
maksimalus užveržimo momentas	50 Nm
tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu	40

Galvutės Ø D ₁	19 mm
tinka kūgiams su spalviniu kodu	SK 40
Kampas A	15 laipsniai
Kiaurymės charakteristika	su kiauryme Ø 7 mm
Užtraukimo varžtų standartas	ISO 7388-3
Produkto rūšis	Užtraukimo varžtas, užsandarintas