

**Karūninis grąžtas HSS gręžimo gylis 55 mm, TiAlN, Ø DC: 32mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 118822 32     |
| GTIN             | 4069515029575 |
| Produktų klasė   | 12D           |

**Aprašymas****Modelis:**

Tinka visoms populiariausių modelių magnetinėms staklėms. Optimali pjovimo briaunos geometrija užtikrina puikų pjovimą. Lengvai pagalandami. Su Weldon kotu – Ø **19 mm**.

**HSS su specialia TiAlN danga** pagerina pjovimą (išvengiama medžiagos prieaugų susidarymo).

**Paskirtis:**

Kiaurymių gręžimui plieninėse konstrukcijose mobiliomis magnetinėmis arba stacionariomis vertikaliomis gręžimo staklėmis. Karūniniu grąžtu drožle paverčiamas tik nedidelis apdirbamos medžiagos tūris. Likusi medžiaga išstumama išštūmiklio pagalba.

**Tiekimo sudėtis:**

**Be** išmetiklio.

**Pastaba:**

Karūninių grąžtų tepimui rekomenduojame labai efektyvų tepimo skystį (žr. Nr. 084210).

**Techninis aprašymas**

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Pjūvio gylis                 | 55 mm                  |
| Koto Ø                       | 19,05 mm               |
| Bendras ilgis L              | 85,5 mm                |
| Nominalusis Ø D <sub>c</sub> | 32 mm                  |
| Danga                        | TiAlN                  |
| Ašmenys                      | HSS                    |
| Norma                        | Gamykliniai standartai |

|                |                |
|----------------|----------------|
| Kotas          | Weldon kotas   |
| Produkto rūšis | Gręžimo karūna |

## Vartotojo duomenys

|                                | Paskirtis     | V <sub>c</sub> | ISO kodas |
|--------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis, plastikai           | tinka         |                |           |
| Aliuminis<br>(trumpadrožlis)   | tinka         |                |           |
| Plienas <500 N/mm <sup>2</sup> | tinka         |                |           |
| Plienas <750 N/mm <sup>2</sup> | tinka         |                |           |
| INOX <900 N/mm <sup>2</sup>    | tinka         |                |           |
| Ketus                          | tinka         |                |           |
| GGG                            | tinka         |                |           |
| Uni                            | tinka         |                |           |
| Alyva                          | tinka         |                |           |
| drėgnas, maks.                 | tinka         |                |           |
| šlapias, min.                  | ribotai tinka |                |           |
| sausasis                       | tinka         |                |           |