

Garant**Master Mute keičiamoji pjovimo galvutė dešin., skirta DN.. Keičiamosios plokštelės****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	265114 40/15
GTIN	4069515031837
Produktų klasė	29E

Aprašymas**Tinka:**

Vibraciją slopinantys ištekimo peilių kotai Nr. 265060 – 265076.

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis L_3	30 mm
Mažiausias pragražimo $\varnothing D_{min}$	50 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	DN.. 1506..
Svirtis	259015 19
Serija	Master Mute
Atraminė plokštelė	269005 14
Svirties varžtas	259018 18
Bendras ilgis L	26 mm

Plokštelės dydis	15 mm
Koto Ø D _s	40 mm
Aušinimo kanalų kiekis	3
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Modulinė ištekimo laikiklio galvutė

Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/265114-40/15>