

uvex

Šalmas uvex pronamic B-WR, Spalva: WHITE



Užsakymo data

Užsakymo numeris	097706 WHITE
GTIN	4031101960074
Produktų klasė	04U

Aprašymas

Modelis:

Pronamic reiškia optimalią apsaugą (**protection**) ir dinamiką (**dynamic**): Lengvas šalmo pagrindas iš HDPE (didelio tankumo polietileno) su **trimis reguliuojamomis ventiliacijos angoms**, užtikrinančiomis maksimalų vėdinimą. Optimizuota galvos juostos geometrija ir didelė kaklo atrama užtikrina itin patogų dėvėjimą. dapterius galima naudoti kartu su antveidžiais, šalmų kapsulėmis ir šalmų prožektoriais. **Atsparus šalčiui iki -30 °C** ir saugo nuo skysto metalo purslų (MM).

- **6 taškų diržo juosta**
- **30 mm laikiklis su Euro tvirtinimo lizdu**
- **Dirbtinės odos prakaitą sugerianti juostelė**
- **Tiesios formos**
- **Su sukamuoju užsegimu ir didele kaklo pagalvėle**

Paskirtis:

Gamybos pramonė, statybos pramonė, montavimas.

Standartas:

DIN EN 397

Techninis aprašymas

Serija	uvex pronamic
--------	---------------

Duomenų lapai

Spalva	baltas
dydis	51 - 65 cm
Svoris	406 g
pločio reguliavimas	Sukamas užraktas
Šalmo ypatybės	Apsauginės savybės išlieka iki –30 °C
Šalmo ypatybės	Apsauga nuo skysto metalo purslų
Šalmo pagrindo medžiaga	HDPE
Norma	DIN EN 397
Produkto rūšis	Šalmas