



OZ canginė įspraustinė, SK 50, Užspaudimo ribos: 4-32mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	302462 4-32
GTIN	4250122600060
Produktų klasė	36E

Aprašymas

Modelis:

Užveržimo veržlė su rutuliniu guoliu.

Paskirtis:

Įrankių su cilindriniais kotu tvirtinimui OZ spyruoklinėse įvorėse pagal ISO 10897.

Priedai pasirinktinai:

OZ užspaudimo įvorės Nr. 309540 – 309560, rinkinys Nr. 309562 (tipas 462 E) 2 – 25 dydžiams, kablins raktas Nr. 628400.

Techninis aprašymas

tinkamas kablins raktas Nr. 628400.	68/75
Atsarginė užveržimo veržlė, Nr. 309670	4 - 32
Užspaudimo ribos	4 - 32 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	73 mm
Sriegis M	M24
Bendras ilgis L	200 mm
Išorinis Ø D	72 mm
Užspaudimo Ø D ₁	4-32 mm
Laikiklis	SK 50
Laikiklio norma	DIN 2080

Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 μm
Produkto rūšis	Įspraustinė

Priedai

OZ cangės Nominalusis užveržimo Ø d 25 mm	309560 25
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308615 50
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308605 50
Užtraukimo varžtas 90°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308790 50
OZ cangės Nominalusis užveržimo Ø d 16 mm	309560 16
Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308650 50
Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308620 50
Užtraukimo varžtassandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308610 50
Užveržimo raktas užtraukimo varžtamsDIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 50	308820 50
Užtraukimo varžtas 90°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308795 50
Užtraukimo varžtas 45°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308765 50
Užtraukimo varžtasForma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308600 50
OZ cangės Nominalusis užveržimo Ø d 22 mm	309560 22
OZ cangės Nominalusis užveržimo Ø d 20 mm	309560 20
Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308740 50
OZ užveržimo veržlė Įspraustinės užveržimo ribos 4-32 mm	309670 4-32

Užtraukimo varžtassandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308660 50
OZ cangės Nominalusis užveržimo Ø d 14 mm	309560 14
Užtraukimo varžtasForma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308640 50
OZ cangės Nominalusis užveržimo Ø d 10 mm	309560 10
OZ cangės Nominalusis užveržimo Ø d 18 mm	309560 18
OZ cangės Nominalusis užveržimo Ø d 12 mm	309560 12
Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegiosandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308720 50
OZ cangės Nominalusis užveržimo Ø d 32 mm	309560 32
OZ cangės Nominalusis užveržimo Ø d 30 mm	309560 30
OZ cangės Nominalusis užveržimo Ø d 28 mm	309560 28
Užveržimo raktas užtraukimo varžtamISO 7388 Tinka kūginiams laikikliams 50	308830 50
Užtraukimo važtas 60°sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308785 50
Kablinis raktasu nosele Išoriniam veržlių Ø 68/75 mm	628400 68/75
Užtraukimo važtas 45°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308760 50