



**Skaitmeninis laikroдинis indikatorius su jutikliniu valdymu ir i-wi Padala
0,0001 mm., Matavimo diapazonas: 12,5mm**



Užsakymo data

Užsakymo numeris	434660 12,5
GTIN	4059192066529
Produktų klasė	43A

Aprašymas

Modelis:

Labai tikslus skaitmeninis laikroдинis indikatorius su labai dideliu skaitmeniniu ekranu ir integruotu leistinos paklaidos indikatoriumi, kuriame naudojami aiškūs spalvoti LED ir ekrano simboliai išmatuotoms vertėms klasifikuoti. Grūdinto stiklo priekinė dalis su nenusidėvinčiais jutikliniais valdymo skydeliais, ekraną galima pasukti 280° kampu.

Su dvikrypte duomenų išvestimi ir integruota radijo sistema i-wi paprastam ir belaidžiam duomenų perdavimui į PC.

Funkcija:

PRESET funkcija (3 vertės), tolerancijos ir įspėjamosios ribos (3 tolerancijos), spalvotas LED ekranas, priklausomai nuo režimo: Gera / atmesti / apdaila / įspėjimo riba, ABS (ekraną galima nustatyti į nulį neprarandant nuorodos į PRESET funkciją), koeficientas (atstumo matavimo daugiklis), LOCK funkcija (bendras meniu klaviatūros užraktas), DATA (duomenų perdavimas) / HOLD (dabartinės išmatuotos vertės užrakinimas). IP42: yra apsauga nuo lašančio vandens, iki 15°, lyginant su įprastomis darbo sąlygomis, ir apsauga nuo svetimkūnių patekimo, kai $\varnothing > 1$ mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau.

Tiekimo sudėtis:

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2450.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo kabelis Nr. 498941.

Techninis aprašymas

Jungiamojo antgalio Ø h6	8 mm
Baterijų kiekis	1
Padalos vertė, pasirenkama	0,00001 in
Matavimo jėga	0,65 – 0,90 N
Matavimo nuokrypis E MPE (matavimo diapazonas)	0,0018 mm
Maitinimas	Baterijos
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2450
Korpuso Ø	58,4 mm
IP apsaugos klasė	IP 42
Padalos vertė, pasirenkama	0,0001 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 12,5 mm
Kalibravimas	C1
Korpuso storis	35,8 mm
Ašėlė prie galinės indikatoriaus sienelės	ne
Norma	Gamykliniai standartai
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Skaitmenų aukštis	11 mm
Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	MAHR i-wi radijo sistema
Matavimo verčių fiksavimas	MAHR Reference-Lock sistema
Preset (išankstinių nustatymų) funkcija	taip
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Produkto rūšis	Indikatorius

Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/434660-12,5>

