



Skaitmeniniai laikrodiniai indikatoriai su jutikliniu valdymu Padala 0,0005 mm., Matavimo ribos: 12,5mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	434304 12,5
GTIN	4059192066604
Produktų klasė	43A

Aprašymas

Modelis:

Skaitmeninis indikatorius su **labai dideliu** skaitmeniniu ekranu ir integruotu leistinos paklaidos indikatoriumi. Papildomas analoginės skalės rodmuo su tolerancijos ribomis.

Grūdinto stiklo priekinė dalis su neužrakinamais jutikliniais valdymo skydeliais, 3 PRESET vertės, spalvotas LED ekranas pagal tolerancijos režimą.

Dinaminės matavimo funkcijos (MAKS. / MIN / MIN-MAKS): Apvalumo ir lygumo kontrolei arba apgrąžos taško paieškai.

Funkcija:

PRESET funkcija, tolerancija, ABS (ekraną galima nustatyti į nulį neprarandant nuorodos į PRESET), koeficientas (atstumo matavimo daugiklis), LOCK funkcija (menu klaviatūros užraktas). Galimas duomenų perdavimas. IP42: yra apsauga nuo lašančio vandens, iki 15°, lyginant su įprastomis darbo sąlygomis, ir apsauga nuo svetimkūnių patekimo, kai $\varnothing > 1 \text{ mm}$, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau.

Tiekimo sudėtis:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR 2450.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo kabelis Nr. 498941.

Techninis aprašymas

Matavimo jėga	0,65–0,90 N
Maitinimas	Baterijos
Padalos vertė, pasirenkama	0,00002 in
IP apsaugos klasė	IP 42
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2450
Padalos vertė, pasirenkama	0,0005 mm
Korpuso storis	35,8 mm
Matavimo nuokrypis E MPE (matavimo diapazonas)	0,004 mm
Jungiamojo antgalio Ø h6	8 mm
Kalibravimas	C1
Korpuso Ø	58,4 mm
Baterijų kiekis	1
Ašėlė prie galinės indikatoriaus sienelės	ne
Norma	Gamykliniai standartai
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	USB sąsaja
Matavimo verčių fiksavimas	MAHR Reference-Lock sistema
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Produkto rūšis	Laikrodinis indikatorius

Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/434304-12,5>