



Skaitmeninis laikrodis indikatorius su jutikliniu valdymu ir i-wi Padala 0,0005 mm., Matavimo ribos: 25mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	434319 25
GTIN	4059192066413
Produktų klasė	43A

Aprašymas

Modelis:

Skaitmeninis indikatorius su **labai dideliu** skaitmeniniu ekranu ir integruotu leistinos paklaidos indikatoriumi (su arba be matavimo vertės rodymu).

Grūdinto stiklo priekinė dalis su **neužrakinamais jutikliniais valdymo skydeliais**, 3 PRESET vertės, spalvotas LED ekranas pagal tolerancijos režimą.

Su **integruota radijo sistema i-wi** paprastam belaidžiam duomenų perdavimui į PK.

Funkcija:

PRESET funkcija, tolerancija, ABS (ekraną galima nustatyti į nulį neprarandant nuorodos į PRESET), koeficientas (atstumo matavimo daugiklis), LOCK funkcija (menu klaviatūros užraktas). Galimas duomenų perdavimas. IP42: yra apsauga nuo lašančio vandens, iki 15°, lyginant su įprastomis darbo sąlygomis, ir apsauga nuo svetimkūnių patekimo, kai $\varnothing > 1 \text{ mm}$, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau.

Tiekimo sudėtis:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR 2450.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo kabelis Nr. 498941.

i-wi radijo imtuvas Nr. 498912 STICK.

Techninis aprašymas

Matavimo nuokrypis E MPE (matavimo diapazonas)	0,004 mm
IP apsaugos klasė	IP 42
Jungiamojo antgalio Ø h6	8 mm
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2450
Kalibravimas	C1
Maitinimas	Baterijos
Korpuso storis	35,8 mm
Padalos vertė, pasirenkama	0,0005 mm
Baterijų kiekis	1
Korpuso Ø	58,4 mm
Padalos vertė, pasirenkama	0,00002 in
Matavimo jėga	0,65–1,15 N
Ašėlė prie galinės indikatoriaus sienelės	ne
Norma	Gamykliniai standartai
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	MAHR i-wi nuotolinio valdymo sistema
Matavimo verčių fiksavimas	MAHR Reference-Lock sistema
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Produkto rūšis	Laikrodinis indikatorius