

Garant GRIDLINE

Spinta nešiojamiems kompiuteriams, Skyrių skaičius / tipas: 9/DE



Užsakymo data

Užsakymo numeris	944460 9/DE
GTIN	4069515037594
Produktų klasė	91K

Aprašymas

Modelis:

Nešiojamų kompiuterių / mobiliųjų telefonų spinta su 9 atskirai rakinamais skyriais. Kiekviename skyriuje yra du 230 V AC prievadai su 2 F tipo lizdais. Galinėje pusėje yra maitinimo jungtis su 1,5 m ilgio kabeliu, vokiško tipo F jungtis. Galinė sienelė perforuota $\square$ 9x9 mm kas 37 mm, skirta GARANT easyFix kabliukams ir laikikliams laikyti. Perforuotos lentynos ir spintos grindys ventiliacijai.

Standartas:

Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, skyrių durelės tamsiai pilkos RAL 7016, **dengtos milteliais.**

Techninis aprašymas

Skyrelių kiekis	9
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
F tipo kištukų kiekis	18
Gylis G	20

Nominalioji įtampa	250 V
Plotis	400 mm
Kištuko tipas	F
Įvesties kištuko tipas	F
Aukštis	2000 mm
Gylis	500 mm
kiekvieno skyriaus naudingasis aukštis	209 mm
Svoris	46 kg
Atidarymo skyriaus aukštis	162 mm
Atidarymo skyriaus plotis	340 mm
Hoffmann perforuota sienelė	9×9
Naudingas plotis	395 mm
Naudingasis gylis	430 mm
maksimali jungties galia	3,6 kW
Durų atidarymo kampas	250 laipsniai
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Produkto rūšis	Akumuliatorių įkrovimo spinta