



Apvalus šepetys su kotu gofruoti, mikroabrazyviniai keraminiai grūdėliai K120, Šepečio Ø D1×apimamas plotas L1: 50X10mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	574460 50X10
GTIN	4017359672853
Produktų klasė	57L

Aprašymas

Modelis:

Šeriai iš šlifavimo nailono su silicio karbidu, įspausti į plieninę įvorę; **koto Ø 6 mm.**

Paskirtis:

Naudojama rankiniuose šlifuokliuose, staklėse su lanksčiu vėlu arba rankiniuose gręžtuvuose paviršių apdirbimui. Didelis sukimosi greitis didina darbo našumą.

Sausam ir šlapiam aliuminio, plieno, INOX ir plastikų šlifavimui. Maksimali darbinė temperatūra 80°C.

Techninis aprašymas

Koto Ø D _s	6 mm
Šepečio Ø D ₁	50 mm
maksimalus sūkių skaičius	15000 min ⁻¹
Plotis L ₁	10 mm
rekomenduojamas sūkių skaičius	6000 min ⁻¹

Duomenų lapai

Ilgis H ₁	12 mm
Šlifavimo priemonių kodas	Keramika
Produkto rūšis	Apvalus šepetys