

Mahr

Skaitmeninis mikrometrinis vidmatis su duomenų išvadu, Matavimo ribos: 16-20mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	428931 16-20
GTIN	4059192064846
Produktų klasė	43A

Aprašymas

Modelis:

3 taškų vidiniai mikrometrai arba vidiniai greitieji matuokliai su sriegiais, kad būtų galima lengvai keisti matavimo galvutes. Savaime susicentruojanti matavimo galvutė nuo 12 mm su HM matavimo žiaunomis. Nuo 40 mm lengvesnė matavimo galvutė iš aliuminio. **Nuo 12 mm skirta matavimams iki pat kiaurymės dugno.**

Vidiniai mikrometrai su jutikline terkšle, greitas matavimas, kai suklio žingnsis 1,5 mm. Praktiškos matavimo funkcijos, pvz., 3 PRESET, tolerancijos rodmenys simboliais, ABS.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Priedai pasirinktinai:

Ilgintuvas Nr. 428950, duomenų perdavimo laidas Nr. 498941, kalibriniai žiedai Nr. 484030, mikrometro stovo užspaudimo plokštė Nr. 428951.

Techninis aprašymas

Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Leistina paklaida	0,004 mm
Maitinimas	Baterijos

Padalos vertė	0,001 mm
IP apsaugos klasė	IP 65
Baterijų kiekis	1
Matavimo ribos (diapazonas)	16 - 20 mm
Standartinis matavimo gylis	64 mm
Baterijos tipas	Tabletės formos baterija
Matmuo a	0,5 mm
Norma	DIN 863
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	USB sąsaja
Matavimo verčių fiksavimas	MAHR Reference-Lock sistema
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	B6
Produkto rūšis	3 taškų mikrometrinis vidmatis

Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/428931-16-20>