



Skaitmeninis mikrometrinis vidmatis su duomenų išvadu, Matavimo ribos: 50-60mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	428931 50-60
GTIN	4059192064891
Produktų klasė	43A

Aprašymas

Modelis:

3 taškų vidiniai mikrometrai arba vidiniai greitieji matuokliai su sriegiais, kad būtų galima lengvai keisti matavimo galvutes. Savaime susicentruojanti matavimo galvutė nuo 12 mm su HM matavimo žiaunomis. Nuo 40 mm lengvesnė matavimo galvutė iš aliuminio. **Nuo 12 mm skirta matavimams iki pat kiaurymės dugno.**

Vidiniai mikrometrai su jutikline terkšle, greitas matavimas, kai suklio žingnsis 1,5 mm. Praktiškos matavimo funkcijos, pvz., 3 PRESET, tolerancijos rodmenys simboliais, ABS.

Tiekimo sudėtis:

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Priedai pasirinktinai:

Ilgintuvas Nr. 428950, duomenų perdavimo laidas Nr. 498941, kalibriniai žiedai Nr. 484030, mikrometro stovo užspaudimo plokštė Nr. 428951.

Techninis aprašymas

Maitinimas	Baterijos
Baterijos tipas	Tabletės formos baterija
Leistina paklaida	0,005 mm
IP apsaugos klasė	IP 65
Standartinis matavimo gylis	79 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	50 - 60 mm

Matmuo a	0,5 mm
Padalos vertė	0,001 mm
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Baterijų kiekis	1
Norma	DIN 863
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	USB sąsaja
Matavimo verčių fiksavimas	MAHR Reference-Lock sistema
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	B6
Produkto rūšis	3 taškų mikrometrinis vidmatis

Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/428931-50-60>